

**MINI VITA** - calha elétrica hospitalar contínua, constituída de perfil duplo, para aplicação nos cabeceiros de cama dos pacientes - um dos perfis é dedicado à iluminação de leitura e também permite examinar o doente; o outro perfil é dedicado à iluminação ambiente.

Esta é a solução perfeita para zonas de recobro e tratamento de doentes, que requerem iluminação adequada.

Com possibilidade de integração de sistemas de controlo de ritmo circadiano.



### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Montagem	Saliente de parede;
Perfil	Alumínio, termolacado à cor;
Aplicação	Hospitais; Serviços de saúde;
IRC	Ra >80;
Difusor	O - Opalino;

### ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

Corrente Ali. Máx.	275 mA;
Fator de Potência	> 0,90;
Classe de Proteção elétrica	I;

### NORMAS (produtos fabricados segundo:)

EN 60598-1:2004

### ACABAMENTOS


Br	Branco (RAL 9110)
----	-------------------

Outros acabamentos sob consulta

### EMBALAGEM

Dimensão (mm)	1400X150X150
Peso (Kg)	4,4

### DESENHOS MECÂNICOS (mm)



NOTA: Medida pode ser adaptada às necessidades do utilizador.

ESPECIFICAÇÕES FOTOMÉTRICAS<sup>(1)</sup>


MODELO	PERFORMANCE	POTÊNCIA TOTAL (W)	CÓDIGO FOTOMÉTRICO	FLUXO LUMINOSO (lm) DIRETA+INDIRETA	EFICÁCIA DO SISTEMA* (lm/W)
1x44 + 1x22 <sup>(2)</sup>	HO	31	827	2472 + 1236	118
			830	2583 + 1291	123
			840	2730 + 1365	130
			850	2730 + 1365	130
	HE	23	827	1833 + 916	120
			830	1915 + 957	125
			840	2024 + 1012	132
			850	2024 + 1012	132

**NOTA:** Valores nominais à temperatura (T<sub>p</sub> - 25°C) | (\*) - Sistema normal (sem controlo);

<sup>(1)</sup> Valores podem ser customizados em função das necessidades do utilizador;

<sup>(2)</sup> Iluminação DIRETA + Iluminação INDIRETA

DIAGRAMA POLAR ( \*LENTE )



O

EXEMPLO PARA ENCOMENDA

FAMÍLIA DE PRODUTO	PERFORMANCE	CÓDIGO FOTOMÉTRICO	LENTE	DIFUSOR	ACABAMENTO	OPÇÕES
Mini Vita	HO	840	-	O	Br	ciclo circadiano

IMAGENS ILUSTRATIVAS



NOTAS



RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO

Este aparelho não é apropriado para repicagem.  
Fonte de luz não substituível pelo utilizador.

Para mais informação sobre as diferentes arquiteturas, soluções e funcionalidades disponíveis, por favor contactar a Lightenjin.

Nos termos gerais do fornecimento dos nossos serviços e/ou equipamentos, a Lightenjin declina qualquer responsabilidade quanto ao uso ou fim atribuído aos mesmos, os quais são da única e exclusiva responsabilidade do cliente.

A Lightenjin reserva-se no direito de alterar os dados constantes deste documento sem aviso prévio.

**LIGHTENJIN II - Indústria de Iluminação, Lda**

Parque Empresarial do Casarão, Avenida das 2 Rodas, Lote 36A, 3750-041 Aguada de Cima | Portugal  
tel: +351 234 080 117 | fax: +351 234 640 064 | geral@lightenjin.pt